

診察室、待合室、ベッド、車椅子、さまざまな場所を清浄陰圧化

薄型 HEPAフィルター搭載空気清浄機

# 陰圧マルチユニット

「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」に基づく保健衛生施設等設備整備費補助金の補助金対象設備

## 高性能な陰圧型フィルター搭載

HEPA フィルター搭載により  $0.3\mu\text{m}$  粒子を 99.97%以上捕集し、感染の可能性のある空気を濾過します。

## さまざまな感染防止対策として マルチに利用可能

パーティションとしての使用のみだけでなく、デスクや作業台を正面に置き検査作業時や、オプションのカーテンを取り付けて感染対策用ベッドや対策用ブースとして使用などマルチな活用が可能



## アルコールや過酸化水素による 吸込面の除菌が可能

本体吸込面はアルコールや過酸化水素を使用可能なため、使用後の除菌作業が容易に行えます。

本製品は「HEPA フィルター付空気清浄機(陰圧対応なものに限る)」として、厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」に基づき保健衛生施設等設備整備費補助金の補助金対象設備となります。詳細は、「保健衛生施設第 8 号」をご参照ください。

## [ 利用例 ]



▲ 診察室・待合室に



▲ 検査作業時に




▲ ベッド用簡易ユニットに



▲ 車椅子の患者様に

## [ 製品仕様 ]

品名	陰圧マルチユニット
集塵要素	HEPA フィルター(0.3 $\mu$ m 粒子にて 99.97%以上)
処理風量	5.5~12.5 m <sup>3</sup> /min
吸込面風速	0.25~0.57 m / s
寸法	W700 × H1400 × D450 mm
電源	AC100V
消費電力	300W



▲ 外形寸法図

## ダイヤルと風量の目安

ダイヤル目盛	風速値 (m / s)	処理風量 (m <sup>3</sup> /min)	騒音値(吸込面) (dB) D1000×H1000	用途
MAX	0.57	12.5	66.9	急な空気浄化が必要な時
60	0.48	10.5	61.5	検査用
40	0.43	9.5	56.7	待合室、診察室、検査用
20	0.34	7.5	52.3	待合室、診察室、陰圧ベッド
10	0.25	5.5	47.5	陰圧ベッド

製造・販売元



本社・医療事業部 〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 3-16-5 TEL:048-950-2371 FAX:048-950-2370  
 札幌営業所 〒007-0836 札幌市東区北三十六条東 15-1-1-103 TEL:011-733-3101 FAX:011-733-3102  
 仙台営業所 〒980-0011 仙台市青葉区上杉 2-2-27 TEL:022-217-4421 FAX:022-217-4423  
 名古屋営業所 〒452-0814 名古屋市西区南川町 131番 TEL:052-509-1071 FAX:052-509-1072  
 大阪営業所 〒562-0035 大阪府箕面市船場東 1-10-9 TEL:072-728-5513 FAX:072-728-5517  
 福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 8-1-14 TEL:092-627-2621 FAX:092-627-2620

詳しい製品情報は、

日科ミクロン株式会社



又は

QRコードから  
ご覧ください



SK04-004